






Les luminaires par flux UV-C FLOW 72W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Ils sont disponibles en tant que produits à double fonction.

- Fonction de désinfection de l'air par flux
- Fonction de désinfection unidirectionnelle directe des surfaces
- Type de lumière : ultraviolette UV-C
- Couleur : boîtier blanc mat, front argenté zingué
- Flux d'air : 160 m³/h
- Filtre anti-poussière
- Espace pour le filtre HEPA
- Durée de vie de la source de lumière : 9000 h
- La superficie (volume) maximum de la pièce à désinfecter avec la désinfection par flux est d'environ 50 m³
- La zone d'exposition pour la désinfection directe à 1 m de distance est de 7 m²
- Longueur d'onde UV-C : 253,7 nm
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V
- Degré d'étanchéité : IP20
- Câble d'alimentation : 3 m
- Interrupteur marche-arrêt
- D'autres accessoires seront bientôt disponibles : roues, filtre HEPA, un capteur allumant le luminaire lorsqu'une présence est détectée (désinfection par flux), une minuterie qui active la lampe pour un certain temps avec un capteur de sécurité supplémentaire, un compteur de temps de fonctionnement.



Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins, ainsi que pour un usage privé.



Fonction de désinfection de l'air par flux

Grâce à la circulation forcée, l'air passe à l'intérieur du luminaire, où il est exposé et désinfecté, puis déplacé vers l'extérieur. La lumière UV-C blindée ne s'échappe pas à l'extérieur du luminaire, ce dernier peut donc être utilisé dans les pièces où il est nécessaire de désinfecter l'air en toute sécurité et efficacement en présence de personnes.



Fonction de désinfection directe des surfaces

Après avoir ouvert l'écran de la source de lumière, il suffit de pointer le luminaire directement sur la surface pendant un certain temps pour la désinfecter efficacement. Il faut cependant noter que les rayons UV-C sont nocifs pour la peau et les yeux. Lors de l'utilisation du luminaire de cette façon, il est interdit de se tenir dans la portée de la source de lumière et il faut lire le mode d'emploi fourni avec le produit avant de l'utiliser.



Poignée d'ouverture pratique et trou pour le transport du luminaire.



L'enlèvement de l'écran permet une désinfection directe de la surface.



Personne ne peut se trouver dans la pièce pendant la désinfection DIRECTE.

Modèles de luminaires disponibles :

Version du luminaire	Puissance du luminaire [W]	Durée de vie des tubes UV-C [h]	Fiche	Longueur du câble	classe de protection	Tension d'alimentation	Poids	Référence
Double fonction	72	9000	UNI-SCHUKO	3 m	I	220 à 240 V	6,6	LN6456

Les paramètres des luminaires sont donnés dans les limites des tolérances autorisées par la norme. Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres du produit à ceux qui ne sont pas pires, dans le cadre de son amélioration et de procéder à des changements structurels ou à une modernisation. Les matériels présentés sur la fiche technique ne constituent pas une offre commerciale.